

## Distanzklotz-Injektionsmengen für Hannoband®-3E BG1 - nach Bandgröße und Fugenbreite

Für Standard-Distanzklotze und Distanzklotze für RC2/RC3-Elemente

(Injektionsmengen für Tragklotze mit berechnetem Lastabtrag ermitteln Sie bitte mit unserem Statik- und Injektionsmengen-Tool auf [www.hanno.com](http://www.hanno.com))





Passivhaus (MF1)

Klassischer Neubau (MF2)

Sanierung (verdeckter Einbau)

Wärmedämmung

### Hannoband®-3E BG1 (inkl. erweitertem Fugenbereich)

Bandgröße	Fugenbereich	Fugenbreite [mm]	Empfohlene Injektionsmenge [ml]	Empfohlene Anzahl der Injektionspunkte [Abstand ca.15mm]		Injektionsmenge/ Injektionspunkt [ml]
[X]/4-9		3	5 [5]	3 [4]	1-reihig	1,5 [1,5]
		4	10 [10]	3 [4]	1-reihig	3,5 [2,5]
		6	10 [15]	3 [4]	1-reihig	3,5 [4,0]
		9	15 [20]	3 [4]	1-reihig	5,0 [5,0]
		10	20 [25]	3 [4]	1-reihig	6,5 [6,5]
		12	25 [30]	3 [4]	1-reihig	8,5 [7,5]
		15	30 [35]	3 [4]	1-reihig	10,0 [9,0]
[X]/6-15		4	5 [5]	3 [4]	1-reihig	1,5 [1,5]
		6	10 [10]	3 [4]	1-reihig	3,5 [2,5]
		8	15 [15]	3 [4]	1-reihig	5,0 [4,0]
		10	15 [20]	3 [4]	1-reihig	5,0 [5,0]
		12	20 [25]	3 [4]	1-reihig	6,5 [6,5]
		15	25 [35]	3 [4]	1-reihig	8,5 [9,0]
		18	35 [40]	6 [8]	2-reihig	6,0 [5,0]
		21	40 [50]	6 [8]	2-reihig	6,5 [6,5]
[X]/10-20		7	10 [15]	3 [4]	1-reihig	3,5 [4,0]
		10	15 [20]	3 [4]	1-reihig	5,0 [5,0]
		12	20 [25]	3 [4]	1-reihig	6,5 [6,5]
		14	25 [30]	3 [4]	1-reihig	8,5 [7,5]
		16	25 [35]	6 [8]	2-reihig	4,0 [4,5]
		18	30 [40]	6 [8]	2-reihig	5,0 [5,0]
		20	35 [45]	6 [8]	2-reihig	6,0 [5,5]
		22	40 [50]	6 [8]	2-reihig	6,5 [6,5]
		24	45 [55]	6 [8]	2-reihig	7,5 [7,0]
		26	45 [60]	6 [8]	2-reihig	7,5 [7,5]
		28	50 [65]	6 [8]	2-reihig	8,5 [8,0]
		30	55 [70]	6 [8]	2-reihig	9,0 [9,0]
[X]/15-30		10	15 [15]	3 [4]	1-reihig	5,0 [4,0]
		12	15 [20]	3 [4]	1-reihig	5,0 [5,0]
		15	25 [30]	3 [4]	1-reihig	8,5 [7,5]
		18	30 [35]	6 [8]	2-reihig	5,0 [4,5]
		20	30 [40]	6 [8]	2-reihig	5,0 [5,0]
		22	35 [45]	6 [8]	2-reihig	6,0 [5,5]
		24	40 [50]	6 [8]	2-reihig	6,5 [6,5]
		26	45 [55]	6 [8]	2-reihig	7,5 [7,0]
		28	50 [60]	6 [8]	2-reihig	8,5 [7,5]
		30	50 [65]	6 [8]	2-reihig	8,5 [8,0]
		32	55 [70]	9 [12]	3-reihig	6,0 [6,0]
		34	60 [75]	9 [12]	3-reihig	6,5 [6,5]
		36	65 [80]	9 [12]	3-reihig	7,0 [6,5]
		38	65 [85]	9 [12]	3-reihig	7,0 [7,0]
		40	70 [90]	9 [12]	3-reihig	8,0 [7,5]
42	75 [95]	9 [12]	3-reihig	8,5 [8,0]		
		>42	Maximal zulässige Fugenbreite für Hanno®-Injektionsklotz überschritten!			

Werte in eckigen Klammern: Distanzklotz für RC2/RC3-Elemente