

Distanzklotz-Injektionsmengen für Hannoband®-3E Easy - nach Bandgröße und Fugenbreite

Für Standard-Distanzklötze und Distanzklötze für RC2/RC3-Elemente





(Injektionsmengen für Tragklötze mit berechnetem Lastabtrag ermitteln Sie bitte mit unserem Statik- und Injektionsmengen-Tool auf www.hanno.com)

Beanspruchungsgruppe MF1

Beanspruchungsgruppe MF2

Wärmedämmung

Hannoband®-3E Easy (inkl. erweitertem Fugenbereich)

Bandgröße	Fugenbereich	Fugenbreite [mm]	Empfohlene Injektionsmenge [ml]	Empfohlene Anzahl der Injektionspunkte [Abstand ca.15mm]		Injektionsmenge/ Injektionspunkt [ml]
[X]/5-15 (MF2) [X]/5-13 (MF1)		5	10 [10]	3 [4]	1-reihig	3,5 [2,5]
		8	15 [20]	3 [4]	1-reihig	5,0 [5,0]
		10	20 [25]	3 [4]	1-reihig	6,5 [6,5]
		13	25 [30]	3 [4]	1-reihig	8,5 [7,5]
		15	30 [35]	3 [4]	1-reihig	10,0 [9,0]
		18	35 [45]	6 [8]	2-reihig	6,0 [5,5]
		20	35 [50]	6 [8]	2-reihig	6,0 [6,5]
[X]/9-22 (MF2) [X]/9-18 (MF1)		9	15 [20]	3 [4]	1-reihig	5,0 [5,0]
		12	20 [25]	3 [4]	1-reihig	6,5 [6,5]
		14	25 [30]	3 [4]	1-reihig	8,5 [7,5]
		16	30 [35]	6 [8]	2-reihig	5,0 [4,5]
		18	30 [40]	6 [8]	2-reihig	5,0 [5,0]
		20	35 [45]	6 [8]	2-reihig	6,0 [5,5]
		22	40 [50]	6 [8]	2-reihig	6,5 [6,5]
		24	45 [55]	6 [8]	2-reihig	7,5 [7,0]
		26	45 [60]	6 [8]	2-reihig	7,5 [7,5]
28	50 [65]	6 [8]	2-reihig	8,5 [8,0]		
[X]/12-30 (MF2) [X]/12-25 (MF1)		12	20 [25]	3 [4]	1-reihig	6,5 [6,5]
		14	20 [30]	3 [4]	1-reihig	6,5 [7,5]
		16	25 [35]	6 [8]	2-reihig	4,0 [4,5]
		18	30 [40]	6 [8]	2-reihig	5,0 [5,0]
		20	35 [45]	6 [8]	2-reihig	6,0 [5,5]
		22	40 [50]	6 [8]	2-reihig	6,5 [6,5]
		25	45 [55]	6 [8]	2-reihig	7,5 [7,0]
		28	50 [65]	6 [8]	2-reihig	8,5 [8,0]
		30	55 [70]	6 [8]	2-reihig	9,0 [9,0]
		32	55 [75]	9 [12]	3-reihig	6,0 [6,5]
		34	60 [80]	9 [12]	3-reihig	6,5 [6,5]
		36	65 [85]	9 [12]	3-reihig	7,0 [7,0]
		38	70 [90]	9 [12]	3-reihig	8,0 [7,5]
40	70 [95]	9 [12]	3-reihig	8,0 [8,0]		
[X]/18-40 (MF2) [X]/18-35 (MF1)		18	25 [35]	6 [8]	2-reihig	4,0 [4,5]
		20	30 [40]	6 [8]	2-reihig	5,0 [5,0]
		22	35 [45]	6 [8]	2-reihig	6,0 [5,5]
		24	40 [50]	6 [8]	2-reihig	6,5 [6,5]
		26	40 [55]	6 [8]	2-reihig	6,5 [7,0]
		28	45 [60]	6 [8]	2-reihig	7,5 [7,5]
		30	50 [65]	6 [8]	2-reihig	8,5 [8,0]
		32	55 [70]	9 [12]	3-reihig	6,0 [6,0]
		35	60 [75]	9 [12]	3-reihig	6,5 [6,5]
		38	65 [85]	9 [12]	3-reihig	7,0 [7,0]
		40	70 [90]	9 [12]	3-reihig	8,0 [7,5]
		42	75 [95]	9 [12]	3-reihig	8,5 [8,0]
			>42	Maximal zulässige Fugenbreite für Hanno®-Injektionsklotz überschritten!		

Werte in eckigen Klammern: Distanzklotz für RC2/RC3-Elemente